


**Инструкция по подготовки лекал к печати + вырезанию для
конструктора:**

- 1. Принимаемые форматы для печати PLT, PLO, PDF, HPGL**
- 2. Ширина раскладки не более 900 мм**
- 3. Расстояние между деталями должны быть не менее 7 мм**
- 4. Все вырезаемые контуры должны быть замкнуты**
- 5. Рассечки на вырезаемом контуре должны быть в виде скобки или треугольника и замкнут вместе с вырезаемыми контурами, фото рассечек смотрите ниже:**



Почта: wix37@bk.ru

Тел: +7(905)109-41-05 Евгений

+7(930)350-17-57 Юлия